

Annexe 4 - Cellule de filage de type RD, selon BF 1.024.774

Dispositif schématisé de filage, dit cellule RD, mis au point pour le filage du chlorure de polyvinyl (BF 913.927) et adapté pour celui du polyacrylonitrile (BF 1.024.774)

1- tube, 2 et 5-chemises chauffées entre 100°C et 200°C, 3 et 4 -chemises refroidies à 50°C environ (ou davantage), 6- filière, 7- roulette guide fil, 8-rouleau avant le dispositif d'ensimage et de reuvidage

